

**Фармстандарт-Медтехника**

Современные системы  
инфекционного контроля

# ТЗМОИ

## КАТАЛОГ

запасные части



# ВК-30-01

**Стерилизатор  
полуавтоматический**

Февраль 2015

**Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4, неокр.****Параметры:**

Артикул		409431339500
Обозначение		АСН-1-220-1-1-4
Количество	шт	
Период использования		--

**БАРАШЕК В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ АКВ50.00.140 АКВ50.00.140\_20****Параметры:**

Артикул		409031100100
Обозначение		АКВ500014010
Высота	мм	86
Диаметр	мм	80
Присоединительная резьба		M14
Масса	кг	0,4
Количество	шт	4
Период использования		действ.

**БОЛТ ОТКИДНОЙ ОБ. АКВ50.00.005 АКВ50.00.005-10****Параметры:**

Артикул		409031102200
Обозначение		АКВ50.00.005-10
Габаритная длина	мм	88
Присоединительная резьба		M14
Масса	кг	0,13
Количество	шт	4
Период использования		действ.

**ВЕНТИЛЬ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ ВК75М.00.060 ВК75М.00.060\_20****Параметры:**

Артикул		409031103400
Обозначение		ВК75М.00.060_10
Присоединительная резьба		M22x1,5
Масса	кг	0,34
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**ВОРОНКА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ ВК75.00.202 ВК75.00.202\_20****Параметры:**

Артикул		409031104600
Обозначение		ВК75.00.202-10
Масса	кг	0,07
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Вставка плавкая ВП 1-1 0,5А****Параметры:**

Артикул		409431304000
Обозначение		ВП 1-1 0,5А
Период использования		действ.

**ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ АГ100.02.060\_20****Параметры:**

Артикул		409031178100
Обозначение		АГ1000206020
Диаметр	мм	18
Длина	мм	155
Масса	кг	0,14
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ В ПОТРЕБ-СКОЙ УПАКОВКЕ ВК78.00.100 ВК78.00.100\_20****Параметры:**

Артикул		409031110000
Обозначение		ВК780010020
Длина	мм	48
Диаметр	мм	32
Резьба	мм	G1/2(вн)-G1/2(нар)
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Клапан предохранительный FLOPRESS 1/2X1/2 PCPAB 2.5 БАРА****Параметры:**

Артикул		409031198500
Обозначение		КП10.000
Длина	мм	55
Ширина	мм	45
Высота	мм	30
Количество	шт	1
Период использования		с 01.2011г.

**Клапан предохранительный Prescor 3 bar (взамен клапана АОВ75.110.00)****Параметры:**

Артикул		409031181600
Обозначение		КП10.000
Количество	шт	1
Период использования		с 10.2007г.

**Колонка водоуказательная ВК30.00.070****Параметры:**

Артикул		409031118100
Обозначение		ВК3000070
Присоединительная резьба колонки		M22x1,5
Присоединительная резьба кранов	дюйм	G1/2
Высота	мм	440
Расстояние между штуцерами	мм	305
Масса	кг	2
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**КОЛЬЦО 2ШТ ЦТ129.02.009 ЦТ129.02.009\_20****Параметры:**

Артикул		409031120200
Обозначение		ЦТ1290200920
Диаметр наружный	мм	16
Диаметр внутренний	мм	10
Высота	мм	10
Масса	кг	0,0015
Количество	шт	4
Период использования		действ.



**Кран VT.214 1/2****Параметры:**

Артикул		409431311500
Обозначение		VT.214 1/2
Условный проход Ду	мм	15
Присоединительный размер		G 1/2
Количество	шт	5
Период использования		действ.

**Мановакуумметр МВПЗ- У-5КГС/СМКВХ1.5 РАД Б/ФЛ.ПАР****Параметры:**

Артикул		409431303000
Обозначение		МВПЗ
Количество	шт	1
Период использования		---

**Манометр с демпфером ДМ2010 СГ У2-1.5-0.4 мПА-1Р53V-РАД****Параметры:**

Артикул		409431308000
Обозначение		ДМ2010
Количество	шт	1
Период использования		---

**Маховик прижима АКВ50.00.143****Параметры:**

Артикул		409031127400
Обозначение		АКВ500014310
Высота	мм	36
Диаметр	мм	80
Масса	кг	0,138
Количество	шт	4
Период использования		с 1980г.

**Маховик ВК75.00.220****Параметры:**

Артикул		409031127700
Обозначение		ВК750022010
Размер под квадрат		6
Масса	кг	0,086
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Подставка под кассеты АВ 30.00.060****Параметры:**

Артикул		409071019000
Обозначение		АВ3000060
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Прокладка АКВ50.00.013****Параметры:**

Артикул №1		409031140000
Обозначение		АКВ500001310
Артикул №2		409031186000
Обозначение		АКВ500001320
Размеры (ДхШхТ)	мм	118x36x2
Диаметр отверстий	мм	10
Расстояние между отверстиями	мм	90
Масса	гр.	0,016
Количество	шт	1/6
Период использования		действ.

**Прокладка АКВ50.00.015****Параметры:**

Артикул		409031139100
Обозначение		АКВ50.00.015_20
Размеры (ДхШхТ)	мм	35x13x2
Масса	кг	0,37
Количество	шт	--
Период использования		действ.

**Прокладка ВК30.00.007****Параметры:**

Артикул		409031137900
Обозначение		ВК300000720
Диаметр наружный	мм	318
Диаметр внутренний	мм	294
Высота	мм	12
Масса	грамм	0,29
Количество	шт	1
Период использования		действ.





**Тройник ВК75.00.240****Параметры:**

Артикул		409031180000
Обозначение		ВК7500240
Размеры (ДхШхТ)	мм	166x160x113
Масса	кг	0,46
Период использования		действ.

**Шпилька АКВ50.00.014****Параметры:**

Артикул		409031177000
Обозначение		АКВ50.00.014
Длина	мм	40
Диаметр	мм	M10
Масса	кг	0,024
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Фильтр ВК75.00.080****Параметры:**

Артикул		409031156500
Обозначение		ВК75.00.080-10
Материал		фенопласт
Высота	мм	93
Диаметр	мм	62
Резьба		G 1/2
Масса	кг	0,065
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Эжектор ВК75.00.300****Параметры:**

Артикул		409031164000
Обозначение		ВК7500300
Создаваемое разрежение	Мпа	0,05-0,07
Минимальное давление воды	Мпа	0,2
Масса (не более, кг)	кг	0,4
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Электронагреватель ТЭН60.05.000****Параметры:**

Артикул		409031218000
Обозначение		ТЭН600500020
Длина	мм	300
Ширина	мм	160
Высота	мм	36
Диаметр оболочки	мм	10
Мощность	кВт	1,25
Напряжение	В	220
Резьба контактных стержней		М4
Масса	кг	0,66
Количество	шт	2
Период использования		действ.

**Электронагреватель ТЭН60.06.000****Параметры:**

Артикул		409031218500
Обозначение		ТЭН600600020
Длина	мм	298
Ширина	мм	160
Высота	мм	36
Диаметр оболочки	мм	10
Мощность	кВт	1,25
Напряжение	В	220
Резьба контактных стержней		М4
Масса	кг	0,66
Количество	шт	1
Период использования		действ.

